

Mudah digunakan dan ekonomis karena menggunakan baterai!

AQUA  
SYSTEM CO.,LTD.

# Pengukur ketinggian cairan berbasis sensor **Baru!**

Cairan yang dapat digunakan  
Minyak, minyak tanah,  
diesel, air, air limbah

Untuk penuh

**GDB-CF**

## POIN.1

Tidak perlu instalasi, langsung dapat digunakan!  
Operasi mudah dengan satu sentuhan!



Untuk kosong

**GDB-CL**

## POIN.2

**+ Baterai -**

Dapat digunakan sekitar 1.000 kali  
dengan sekali penggantian baterai

## POIN.3

Lebih ringan dibandingkan pengukur  
ketinggian cairan model sebelumnya!  
Ekonomis dan memiliki kegunaan yang luas!

**Ketika cairan penuh atau habis,  
pemberitahuan instan dengan  
suara dan cahaya!**

Bip-bip-bip



Pasang, lalu tekan  
tombol-langsung OK!



Bip-bip-bip




# Cegah kehabisan cairan dan kesalahan pemesanan stok!

## Cukup pasang pada drum 200ℓ!

### 《Cara Penggunaan》

1. Pasang produk ini pada drum.  
\*Untuk kondisi kosong, posisikan sensor minimal 1 cm dari dasar drum.
2. Tekan tombol putih, dan lampu merah akan menyala untuk memulai pengukuran. (Pengukuran akan berhenti otomatis setelah 3 menit)



3. Saat cairan penuh atau kosong, buzzer akan berbunyi selama 15 detik, dan lampu merah akan berkedip. (Tekan tombol untuk menghentikan suara)

**Adaptor Pengatur Posisi**  
Mengatur posisi sensor untuk menentukan garis level cairan.

**Sensor**  
Mendeteksi keberadaan cairan.

Detail lebih lanjut di sini.



### Latar Belakang Pengembangan Produk - Dari tipe pelampung ke tipe sensor -



Tipe Pelampung

- ① Ingin menyesuaikan posisi penuh.
- ② Ingin digunakan selain untuk drum.
- ③ Ingin produk yang ekonomis dan mudah digunakan.

Telah lahir sensor pengukur ketinggian cairan berbasis baterai kering yang praktis dan mudah digunakan

\*Dapat juga digunakan pada produk khusus

### 《Spesifikasi》

Tipe	Penggunaan	Cairan yang dapat digunakan	Baterai yang Direkomendasikan	Suhu cairan yang digunakan	Ukuran (mm)	Berat (kg)
GDB-CF	Untuk penuh	Minyak, minyak tanah, diesel, air, air limbah	Baterai alkaline tipe AA, 4 buah	0℃~ 60℃	Φ96×280	0.5
GDB-CL	Untuk kosong				Φ96×1085	0.8

## AQUA SYSTEM CO.,LTD.

TEL +81-749-30-9126 <http://en.aqsys.co.jp/>  
FAX +81-749-23-9122 [mailtrade@aqsys.co.jp](mailto:mailtrade@aqsys.co.jp)

1-3-1, Kyo-machi, Hikone-city, Shiga, 522-0081, Japan name : FL-2024-01  
2024.11 AZZZ [F]